

EJ-MLG-LARGE

- Idéal pour les applications centralisées
- Poids réduit, corps en POM
- Port de vide G3/4"
- Silencieux intégré
- Bruit et temps de cycle réduits
- Connexions de vide multiples
- Temps d'évacuation réduit
- Préparation avec vacuostats VACSW-3N203-G (PNP) et VACSW-3M203-G (NPN)
- Disponible avec cartouche EJ-LARGE à deux et trois stades (EJ-HF et EJ-HV)

Applications typiques

- Graphisme, machines offset, pré et post-impression
- Applications de remplissage et vidage de liquides
- Manipulation d'objets avec des poids élevés ou avec des surfaces irrégulières



Caractéristiques techniques	
Pression d'alimentation maximale	0.7 MPa
Poids	480 ± 510 g
Matériau	PA, SS, POM, Nitrile (NBR)
Niveau de bruit	70 ± 75 dB

Débit d'aspiration														
Modèle	Press. alim. [MPa]	Consommation d'air [NI/s]	Débit d'aspiration [NI/s] aux différents niveaux de vide [kPa]											Vide max. [kPa]
			0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90		
EJ-MLG-LX2-HF-2	0.6	3.4	6.2	6.0	5.0	3.4	1.78	1.24	1.02	0.62	—	—	-73	
EJ-MLG-LX2-HF-3	0.6	3.4	11.8	7.0	5.0	3.4	1.78	1.24	1.02	0.62	—	—	-73	
EJ-MLG-LX2-HV-2	0.5	3.86	5.2	4.8	3.4	2.6	1.4	1.1	0.8	0.62	0.3	0.04	-94	
EJ-MLG-LX2-HV-3	0.5	3.86	12.0	7.4	4.2	3.8	1.58	1.1	0.8	0.62	0.3	0.04	-94	

Pour les spécifications techniques, concernant le débit d'aspiration et la consommation d'air à des pressions différentes, consulter les fiches techniques des cartouches EJ-LARGE dans les tailles à deux et trois stades

Temps d'évacuation													
Modèle	Press. alim. [MPa]	Consommation d'air [NI/s]	Temps d'évacuation [s/l] pour atteindre les différents niveaux de vide [kPa]										Vide max. [kPa]
			-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90		
EJ-MLG-LX2-HF-2	0.6	3.4	0.015	0.035	0.06	0.095	0.15	0.2	0.35	—	—	-73	
EJ-MLG-LX2-HF-3	0.6	3.4	0.01	0.025	0.05	0.095	0.15	0.2	0.35	—	—	-73	
EJ-MLG-LX2-HV-2	0.5	3.86	0.02	0.045	0.08	0.15	0.20	0.3	0.45	0.65	1.25	-94	
EJ-MLG-LX2-HV-3	0.5	3.86	0.01	0.03	0.05	0.10	0.15	0.2	0.35	0.55	1.2	-94	

Pour les spécifications techniques, concernant le temps d'évacuation et la consommation à des pressions différentes, consulter les fiches techniques des cartouches EJ-LARGE dans les tailles à deux et trois stades

Codes d'identification		
Code alphanumérique	Description	Code de commande
EJ-MLG-LX2-HF-2	Pompe à vide EJ-MLG-LARGE2-HF-2 avec support et silencieux intégré	3330119
EJ-MLG-LX2-HF-3	Pompe à vide EJ-MLG-LARGE2-HF-3 avec support et silencieux intégré	3330120
EJ-MLG-LX2-HV-2	Pompe à vide EJ-MLG-LARGE2-HV-2 avec support et silencieux intégré	3330121
EJ-MLG-LX2-HV-3	Pompe à vide EJ-MLG-LARGE2-HV-3 avec support et silencieux intégré	3330122

Pour les éventuelles informations sur les vacuostats VACSW-3N203-G (PNP) et VACSW-3M203-G (NPN) consulter la page 494

